

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2563.100**

**Placa flangeada metálica**

Estado: 30/01/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2563.100 - Placa flangeada metálica Com perfurações métricas pré-estampadas

Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda, grau de proteção IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo.

## Recursos

Cód. Ref.	SZ 2563.100
Descrição do produto	Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda.
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7035
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas	1 x M12 12 x M20 11 x M25 8 x M32 4 x M40
Dimensões	Largura: 534 mm Profundidade: 149 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AE
Placa flangeada	Tamanho: 5
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo
Number knockouts	1 12 11 8 4

# Recursos

Metric diameter	M12 M20 M25 M32 M40
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.96
Peso bruto	1.004
Número da tarifa alfandegária	73079100
EAN	4028177390874
E-Number Sweden	E3404797
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421