

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.100

Placa flangeada metálica

Estado: 10/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.100 - Placa flangeada metálica Com perfurações métricas pré-estampadas

Simplemente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda, grau de proteção IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 2563.100
Descrição do produto	Simplemente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda.
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7035
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas	1 x M12 12 x M20 11 x M25 8 x M32 4 x M40
Dimensões	Largura: 534 mm Profundidade: 149 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AE
Placa flangeada	Tamanho: 5
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,96 kg
Peso bruto	1,004 kg
Número da tarifa alfandegária	73079100
ETIM 9	EC000211

Recursos

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Descrição do produto	SZ PlacaA ENTRADA CABOS
