

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.300

Placa flangeada em poliéster

Estado: 6/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.300 - Placa flangeada em poliéster com membranas, para AX

Simplemente perfurar o plástico com um objeto pontiagudo e passar o cabo.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 2563.300
Descrição do produto	Simplemente perfurar o plástico com um objeto pontiagudo e passar o cabo.
Material	Plástico segundo a norma UL 94-V0
Cor	Semelhante a RAL 7035
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Dimensões	Largura: 447 mm Profundidade: 149 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AX
Placa flangeada	Tamanho: 3
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66 no caso de montagem adequada
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Tipo 12
Quantidade de entradas de cabos e Ø (mm) mín. e máx.	36 x 5-11 46 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 4 x 26-35 2 x 26-54
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,61 kg
Peso bruto	0,63 kg
Número da tarifa alfandegária	39269097

Recursos

ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Descrição do produto	SZ Placas flangeadas em poliéster, para AX, com membranas, LP: 447x149 mm, para placas flangeadas, tamanho 3

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL - FTTA
------------	------------------