

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2564.200

Placa flangeada modular em plástico

Estado: 10/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2564.200 - Placa flangeada modular em plástico com perfurações métricas pré-estampadas, para AX

Simplesmente retirar o plástico das perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Recortes retangulares adicionais e quadro de reforço possibilitam a montagem direta da passagem modular de cabos.



Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | SZ 2564.200 |
| Descrição do produto | Simplesmente retirar o plástico das perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Recortes retangulares adicionais e quadro de reforço possibilitam a montagem direta da passagem modular de cabos. |
| Material | Plástico segundo a norma UL 94-V0 |
| Cor | RAL 7035 |
| Number of rectangular cutouts information | 1 recorte retangular acondiciona 10 vedações pequenas |
| Number of rectangular cutouts | 6 |
| Nota | O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa |

Recursos

| | |
|---|--|
| Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas | 5 x M12 4 x M16 6 x M20 5 x M25 1 x M32 1 x M40 |
| Dimensões | Largura: 534 mm Profundidade: 149 mm |
| Adequado para | Tipo de caixa: AX |
| Placa flangeada | Tamanho: 4 |
| Faixa de temperatura de serviço | -40 °C...80 °C |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 66 no caso de montagem adequada |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1 Tipo 12 |
| Number knockouts | 5 4 6 5 1 1 |
| Metric diameter | M12 M16 M20 M25 M32 M40 |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0.54 |
| Peso bruto | 0.573 |
| Número da tarifa alfandegária | 39269097 |
| EAN | 4028177938427 |
| ETIM 9 | EC000211 |

Recursos

ETIM 8 EC000211

ECLASS 8.0 27142421

Aprovações

Aprovações UL + C-UL - FTTA