## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SZ 2565.000 Fitas de aterramento

Estado: 10/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



#### SZ 2565.000 - Fitas de aterramento

Para a configuração de um aterramento seguro oferecendo contato perfeito: com terminais de cabos com olhais para os parafusos de aterramento M6 e M8, otimizados em comprimento e prontos para montar.





#### Recursos

Cód. Ref.	SZ 2565.000
Descrição do produto	Para a configuração de um aterramento seguro oferecendo contato perfeito.
Vantagens	Com terminais de cabos com olhais para os parafusos de aterramento M6 e M8 Com comprimento ideal e prontos para instalação
Diâmetro	16 mm²
Conexão	M8 – M8
Instalações possíveis	Opções de conexão na AX: porta/tampa M8, caixa M8, placa de montagem M8 Opções de conexão no VX: porta/tampa M8, caixa M8, placa de montagem M8, lateral M8, chapa de base M8
Nota	Siga as instruções de montagem e consulte o material sobre condutores de proteção do respectivo sistema de armário ou caixa.
Dimensões	Comprimento: 170 mm
Emb.	5 unid.
Peso líquido	0.15
Peso bruto	0.16

© Rittal 2025

### Recursos

Número da tarifa alfandegária	85444290
EAN	4028177027893
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302

© Rittal 2025 3