

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2565.120

## Fitas de aterramento

Estado: 25/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2565.120 - Fitas de aterramento

Para a configuração de um aterramento seguro oferecendo contato perfeito: com terminais de cabos com olhais para os parafusos de aterramento M6 e M8, otimizados em comprimento e prontos para montar.



## Recursos

Cód. Ref.	SZ 2565.120
Descrição do produto	Para a configuração de um aterramento seguro oferecendo contato perfeito.
Vantagens	Com terminais de cabos com olhais para os parafusos de aterramento M6 e M8 Com comprimento ideal e prontos para instalação
Diâmetro	10 mm <sup>2</sup>
Conexão	M8 – M8
Instalações possíveis	Opções de conexão na AX: porta/tampa M8, caixa M8, placa de montagem M8 Opções de conexão no VX: porta/tampa M8, caixa M8, placa de montagem M8, lateral M8, chapa de base M8
Nota	Siga as instruções de montagem e consulte o material sobre condutores de proteção do respectivo sistema de armário ou caixa.
Dimensões	Comprimento: 300 mm
Emb.	5 unid.
Peso líquido	0,18 kg
Peso bruto	0,184 kg

# Recursos

---

Número da tarifa alfandegária	85444290
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Descrição do produto	SZ CINTAS PUESTA A TERRA 300m

---