

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2565.300

Placa flangeada em poliéster

Estado: 21/01/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2565.300 - Placa flangeada em poliéster com membranas, para AX

Simplesmente perfurar o plástico com um objeto pontiagudo e passar o cabo.

Recursos

| | |
|--|--|
| Cód. Ref. | SZ 2565.300 |
| Descrição do produto | Simplesmente perfurar o plástico com um objeto pontiagudo e passar o cabo. |
| Material | Plástico segundo a norma UL 94-V0 |
| Cor | Semelhante a RAL 7035 |
| Nota | O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa |
| Dimensões | Largura: 301 mm Profundidade: 221 mm |
| Adequado para | Tipo de caixa: AX |
| Placa flangeada | Tamanho: 5 |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 66 no caso de montagem adequada |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1 Tipo 12 |
| Quantidade de entradas de cabos e Ø (mm) mín. e máx. | 30 x 5-11 40 x 10-15 5 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-54 1 x 50-110 |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0.585 |
| Peso bruto | 0.59 |
| Número da tarifa alfandegária | 39269097 |

Recursos

| | |
|-----------------|---------------|
| EAN | 4028177935730 |
| E-Number Sweden | E3465292 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |

Aprovações

| | |
|------------|------------------|
| Aprovações | UL + C-UL - FTTA |
|------------|------------------|
