

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2566.200

**Placa flangeada modular em
plástico**

Estado: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2566.200 - Placa flangeada modular em plástico com perfurações métricas pré-estampadas, para AX

Simplemente retirar o plástico das perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Recortes retangulares adicionais e quadro de reforço possibilitam a montagem direta da passagem modular de cabos.



Recursos

Cód. Ref.	SZ 2566.200
Descrição do produto	Simplemente retirar o plástico das perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Recortes retangulares adicionais e quadro de reforço possibilitam a montagem direta da passagem modular de cabos.
Material	Plástico segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 recorte retangular acondiciona 10 vedações pequenas
Number of rectangular cutouts	6
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa

Recursos

Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas	4 x M12 5 x M16 5 x M20 4 x M25 1 x M32 1 x M40 1 x M50
Dimensões	Largura: 401 mm Profundidade: 221 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AX
Placa flangeada	Tamanho: 6
Faixa de temperatura de serviço	-40 °C...80 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66 no caso de montagem adequada
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Tipo 12
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,5 kg
Peso bruto	0,56 kg
Número da tarifa alfandegária	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Descrição do produto	SZ Placas flangeadas em poliéster, para AX, para roteamento modular de cabos, com perfurações pré-estampadas, LP: 401x221 mm, para placas flangeadas, tamanho 6

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL - FTTA
------------	------------------