

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2572.100

Placa flangeada metálica

Estado: 28/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2572.100 - Placa flangeada metálica com perfurações métricas pré-estampadas, para AX

Simplemente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda.

Recursos

Cód. Ref.	AX 2572.100
Descrição do produto	Simplemente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda.
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7035
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas	6 x M16 4 x M20 10 x M25 2 x M32 2 x M40
Dimensões	Largura: 339 mm Profundidade: 149 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AX
Placa flangeada	Tamanho: 2
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66 no caso de montagem adequada
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Type 12K
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,6 kg
Peso bruto	0,605 kg
PCF/emb (cadle to gate)	3 kg CO2 eq (Cat B)

Recursos

Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Descrição do produto	SZ Placa flangeada metálica, para AX, com perfurações métricas pré-estampadas, LP: 339x149 mm, para placas flangeadas, tamanho 2

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL - FTTA
------------	------------------