

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2573.100

Placa flangeada metálica

Estado: 6/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2573.100 - Placa flangeada metálica com perfurações métricas pré-estampadas, para AX

Simplemente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda.

Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | AX 2573.100 |
| Descrição do produto | Simplemente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda. |
| Material | Chapa de aço |
| Cor | RAL 7035 |
| Nota | O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa |
| Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas | 4 x M12 4 x M16 7 x M20 15 x M25 2 x M32 2 x M40 |
| Dimensões | Largura: 447 mm Profundidade: 149 mm |
| Adequado para | Tipo de caixa: AX |
| Placa flangeada | Tamanho: 3 |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 66 no caso de montagem adequada |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1 Type 12K |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0,81 kg |
| Peso bruto | 0,82 kg |
| PCF/emb (cadle to gate) | 4,1 kg CO2 eq (Cat B) |

Recursos

| | |
|---|--|
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 73079100 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Descrição do produto | SZ Placa flangeada metálica, para AX, com perfurações métricas pré-estampadas, LP: 447x149 mm, para placas flangeadas, tamanho 3 |

Aprovações

| | |
|------------|------------------|
| Aprovações | UL + C-UL - FTTA |
|------------|------------------|