Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2573.100 Placa flangeada metálica

Estado: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



AX 2573.100 - Placa flangeada metálica com perfurações métricas pré-estampadas, para AX

Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda.

Recursos

Cód. Ref.	AX 2573.100
Descrição do produto	Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda.
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7035
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Quantidade de perfurações	4 x M12
métricas pré-estampadas	4 x M16
	7 x M20
	15 x M25
	2 x M32
	2 x M40
Dimensões	Largura: 447 mm
	Profundidade: 149 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AX
Placa flangeada	Tamanho: 3
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66 no caso de montagem adequada
Classificação dos tipos segundo	Tipo 1
os padrões UL 50E	Type 12K

© Rittal 2025 2

Recursos

Number knockouts	4	
	4	
	7	
	15	
	2	
	2	
Metric diameter	M12	
	M16	
	M20	
	M25	
	M32	
	M40	
Emb.	1 unid.	
Peso líquido	0.81	
Peso bruto	0.82	
PCF/emb (cadle to gate)	4,1 kg CO2 eq (Cat B)	
Nota sobre a classe de pegada de	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente	
carbono do produto (PCF)	com base no peso do produto e declarado voluntariamente	
Número da tarifa alfandegária	73079100	
EAN	4028177925205	
E-Number Sweden	E3465297	
ETIM 9	C000211	
ETIM 8	EC000211	
ECLASS 8.0	27142421	

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3