

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 2695.500

## Consoles universais TP

Estado: 15/05/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 2695.500 - Consoles universais TP

Consoles universais TP com elevada estabilidade e grau de proteção IP 55 graças à estrutura que é praticamente produzida a partir de uma só peça. Versatilidade na configuração frontal, com gavetas ou mesa saliente. As portas separadas facilitam o acesso. O fecho pode ser substituído

## Recursos

Cód. Ref.	TP 2695.500
Modelo	Com porta dianteira alta
Alteração do produto	O console universal vem com a nova placa de montagem do sistema de armários modulares VX25.
Material	Armário, chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm Porta: chapa de aço de 2,0 mm Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com porta(s) Placa de montagem Chapas de base
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 1.300 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	499 mm x 1.196 mm
Profundidade superior	417,5 mm
Profundidade inferior	500 mm
Código IK	IK08
Nota	Para console universal com porta dianteira baixa: para manter o grau de proteção, montar a mesa saliente.

## Recursos

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Material básico	Chapa de aço
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 1.300 mm Profundidade superior: 417,5 mm Profundidade inferior: 500 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	74,1 kg
Peso bruto	78 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Descrição do produto	AP UNIVERSAL 600X1300X5007035

## Aprovações

Aprovações	TÜV UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK