

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.590 Visor do sistema

Estado: 9/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2735.590 - Visor do sistema para VX, TS, VX SE

Para cobrir instrumentos de visualização e de comando ou recortes e para a proteção contra impurezas e substâncias líquidas bem como contra acesso indevido.



Recursos

Cód. Ref.	FT 2735.590
Modelo	Perfil 30
Descrição do produto	Para cobrir instrumentos de visualização e de comando ou recortes e para a proteção contra impurezas e substâncias líquidas bem como contra acesso indevido.
Material	Perfil em alumínio extrudado com cantoneiras em zinco fundido sob pressão e vidro de segurança.
Superfície	Quadro básico: pintura eletrostática a pó no padrão RAL 7035 Perfil da dobradiça e do fecho: anodizado natural
Value base frame	Com vidro de segurança: alta resistência a solventes e riscos, antiestático e baixo risco de ferimento em caso de quebra. Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A ou pelo sistema de fecho Ergoform-S (exceto com altura = 270 mm) Dobradiça com ângulo de abertura de 180° de fácil montagem.

Recursos

Value base frame	<p>Pode ser facilmente parafusado na porta devido às dimensões adaptadas (o quadro de reforço da porta pode ser utilizado como gabarito de furação).</p> <p>Permite ajuste simples da altura.</p> <p>Estabiliza o recorte da porta.</p> <p>Cobre o contorno do recorte.</p> <p>Não fica impureza sobre a vedação, o vidro está seguro contra retirada, não cai sujeira na hora de abrir e líquido não escorre atrás do visor.</p> <p>Perfil do quadro com 30 mm ou 60 mm de altura.</p>
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 54
Nota	<p>Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A ou pelo sistema de fecho Ergoform-S (exceto com altura = 270 mm)</p> <p>Não adequado para instalação em áreas externas</p>
Adequado para	<p>Tipo de caixa: VX TS VX SE</p> <p>Largura: = 800 mm</p>
Dimensões	<p>Largura: 700 mm Altura: 570 mm Profundidade: 47 mm</p>
Superfície visível	<p>Largura do visor: 563 mm Altura do visor: 498 mm</p>
Profundidade máxima de montagem dos componentes	33 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	6,105 kg
Peso bruto	6,426 kg
Número da tarifa alfandegária	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

Recursos

Descrição do produto

FT Visor, para VX, TS, VX SE, perfil 30, LAP: 700x570x47 mm, para L:
800 mm

Aprovações

Certificados

Grau de proteção