Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





FT 2780.000 Tampa em acrílico

Estado: 4/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



FT 2780.000 - Tampa em acrílico

Para a proteção de elementos de visualização e de comando no padrão 19" ou medidas métricas.

Recursos

Cód. Ref.	FT 2780.000
Modelo	Em polegadas
Descrição do produto	Com fecho de segurança nº 3524 E.
Material	Quadro: perfis em alumínio extrudado com cantoneiras moldadas sob pressão Vidro: acrílico fumê
Escopo de fornecimento	Inclui dobradiças e material de fixação. Inclui fecho de segurança nº 3524 E
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 54
Dimensões	Largura: 320 mm Altura: 158 mm Profundidade: 47,5 mm
Superfície visível	Largura do visor: 280 mm Altura do visor: 137,5 mm
Profundidade máxima de montagem dos componentes	43 mm
Dimensões de montagem	Installation depth for components: 269,2 mm Largura de montagem dos componentes: ½ 19"
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.937
Peso bruto	1.137
Número da tarifa alfandegária	39205100
EAN	4028177032217
ETIM 9	EC002527

© Rittal 2025

Recursos

ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

© Rittal 2025 3