

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2793.560 Visor

Estado: 5/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2793.560 - Visor Aço inoxidável

Para cobrir instrumentos de visualização e de comando ou recortes e para a proteção contra impurezas e substâncias líquidas bem como contra acesso indevido. Material aço inoxidável 1.4301 (AISI 304).



## Recursos

Cód. Ref.	FT 2793.560
Descrição do produto	Padrão equipado com dobradiças embutidas de 130° e vedação em todo o seu contorno.
Material	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Vidro de segurança
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 54
Nota	Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A ou pelo sistema de fecho Ergoform-S (exceto com altura = 270 mm)
Dimensões	Largura: 522 mm Altura: 600 mm Profundidade: 38 mm

# Recursos

---

Superfície visível	Largura do visor: 408 mm Altura do visor: 543 mm
--------------------	-----------------------------------------------------

---

Profundidade máxima de montagem dos componentes	31 mm
-------------------------------------------------	-------

---

Emb.	1 unid.
------	---------

---

Peso líquido	6,175 kg
--------------	----------

---

Peso bruto	6,5 kg
------------	--------

---

Número da tarifa alfandegária	76101000
-------------------------------	----------

---

ETIM 9	EC002527
--------	----------

---

ETIM 8	EC002527
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27182204
------------	----------

---

Descrição do produto	JANELA INOX
----------------------	-------------

---