

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3073.000

Suporte de barramento

Estado: 14/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3073.000 - Suporte de barramento

Para sistemas de barramento 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



Recursos

| | |
|-------------------------------|---|
| Cód. Ref. | SV 3073.000 |
| Material | Poliéster termoplástico (PBT) reforçado com fibra de vidro Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 |
| Cor | RAL 7035 |
| Qtd. de polos | 3 polos 100 mm |
| Adequado para barras | 30 x 10 40 x 10 50 x 10 60 x 10 |
| Corrente nominal máx. | 1.250 A |
| Dimensões | Largura: 22 mm Altura: 320 mm Profundidade: 70 mm |
| Emb. | 4 unid. |
| Peso líquido | 1,612 kg |
| Peso bruto | 1,83 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 85469010 |
| ETIM 9 | EC001166 |

Recursos

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| ETIM 8 | EC001166 |
| ECLASS 8.0 | 27400607 |
| Descrição do produto | SV SUP. BARRAS ATE 1250 A , 3 POLOS |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |
|-------------|--|