

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.100

Ventilador interno para armário

Estado: 21/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.100 - Ventilador interno para armário

Para evitar focos de calor dentro do armário de distribuição e para sustentar o direcionamento do fluxo de ar de componentes ativos de climatização.



Recursos

| | |
|---------------------------|--|
| Cód. Ref. | SK 3108.100 |
| Descrição do produto | Para evitar focos de calor e auxiliar na distribuição da circulação de ar de componentes ativos de climatização de armários. Possibilita a regulagem em dois eixos. Fixação no perfil do quadro. Montagem em cascata de vários ventiladores por meio de régua de bornes de fixação rápida. |
| Escopo de fornecimento | Unidade completamente pronta para instalação com ventilador axial Dispositivo com encaixe para ajuste Material de fixação |
| Tensão nominal de serviço | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Potência nominal Pel | Com 50 Hz: 19 W Com 60 Hz: 18 W |
| Corrente nominal máx. | Com 50 Hz: 0,12 A Com 60 Hz: 0,11 A |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0,94 kg |
| Peso bruto | 1,126 kg |

Recursos

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Número da tarifa alfandegária | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Descrição do produto | SK Ventilador axial p/calefato |

Aprovações

| | |
|-------------|---------------------------|
| Explicações | Declaration of conformity |
|-------------|---------------------------|