

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.115

Ventilador interno para armário

Estado: 11/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.115 - Ventilador interno para armário

Para evitar focos de calor dentro do armário de distribuição e para sustentar o direcionamento do fluxo de ar de componentes ativos de climatização.



Recursos

Cód. Ref.	SK 3108.115
Descrição do produto	Para evitar focos de calor e auxiliar na distribuição da circulação de ar de componentes ativos de climatização de armários. Possibilita a regulagem em dois eixos. Fixação no perfil do quadro. Montagem em cascata de vários ventiladores por meio de régua de bornes de fixação rápida.
Escopo de fornecimento	Unidade completamente pronta para instalação com ventilador axial Dispositivo com encaixe para ajuste Material de fixação
Tensão nominal de serviço	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência nominal Pel	Com 50 Hz: 19 W Com 60 Hz: 18 W
Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 0,24 A Com 60 Hz: 0,23 A
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,96 kg
Peso bruto	1,136 kg

Recursos

Número da tarifa alfandegária	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Descrição do produto	SK Ventilador axial p/calefato

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
-------------	---------------------------