

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3118.000

## Higrostat

Estado: 27/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3118.000 - Higrostat

Aciona o aquecedor e/ou o ventilador quando a umidade relativa do ar no interior do armário ultrapassar o valor pré-ajustado. Desta forma, a umidade relativa é levada acima do ponto de orvalho, evitando a formação de água condensada nos módulos ou nos componentes eletrônicos.

## Recursos

Cód. Ref.	SK 3118.000
Descrição do produto	Aciona o aquecedor e/ou o ventilador quando a umidade relativa do ar no interior do armário ultrapassar o valor pré-ajustado. Desta forma, a umidade relativa é levada acima do ponto de orvalho, evitando a formação de água condensada nos módulos ou nos componentes eletrônicos.
Vantagens	Sistema de conexão rápida, ou seja, régua de bornes de conexão com parafusos externos. Montagem flexível em trilhos de suporte verticais ou horizontais de 35 mm segundo a norma EN 50 022 bem como fixação por encaixe no perfil do armário ou na placa de montagem por meio do adaptador fornecido.
Dados técnicos	Contato: contato de ligação de 1 polo (alternado) como interruptor de fecho rápido Carga máxima por contato: AC ~ 5 (0,2) A (carga indutiva com $\cos \varphi = 0,6$ )/DC = máximo 20 W Faixa de regulagem: de 50% a 100% de umidade relativa Histerese: cerca de 4%
Cor	RAL 7035
Emb.	1 unid.
Dimensões	Largura: 71 mm Altura: 71 mm Profundidade: 33,5 mm
Tensão nominal de serviço	24 V - 250 V, 1~ 24 - 48 V (DC)
Peso líquido	0,095 kg

## Recursos

---

Peso bruto	0,104 kg
Número da tarifa alfandegária	90321080
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210708
Descrição do produto	SK Hygrostat, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), cor RAL 7035, LxAxP: 71 x 71 x 33,5 mm

## Aprovações

---

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK