


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3149.007

Ventilador de teto, ventilação pelo teto

Estado: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3149.007 - Ventilador de teto, ventilação pelo teto

Montagem em todas as superfícies do teto suficientemente grandes, vazão de ar 360 m³/h.

Recursos

| | |
|--|--|
| Cód. Ref. | SK 3149.007 |
| Modelo | Unidade pronta para instalação com ventilador radial montado |
| Alteração do produto | Os recortes para montagem não são compatíveis. Se a chapa de teto for reutilizada, é necessário usar o quadro adaptador 5050.700. |
| Material | Chapa de aço pintada |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Material de vedação e material de fixação Gabarito de furação Cabo de ligação (3 m) |
| Tensão nominal de serviço | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Potência nominal Pel | Com 50 Hz: 42 W |
| Corrente nominal máx. | Com 50 Hz: 0,2 A |
| Dimensões | Largura: 420 mm Altura: 95 mm Profundidade: 340 mm |
| Recorte para montagem | Largura do recorte: 345 mm Profundidade do recorte: 265 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 43 |
| Nota | Com a montagem adicional do suporte do filtro com elemento filtrante no modelo de ventilação pelo teto 3148.007 atinge-se o grau de proteção IP 44 |
| Faixa de temperatura de serviço | -10 °C...60 °C |
| Nível de ruído | Com 50 Hz: 53 dB(A) |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 5,824 kg |

Recursos

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Peso bruto | 6,131 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 84145915 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Descrição do produto | SK CONJUNTO Ventilador C/MOTOR |

Aprovações

| | |
|-------------|----------------------------|
| Explicações | Manufacturer's declaration |
|-------------|----------------------------|
