

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.810

**Porta VX25 para o sistema modular
de climatização**

Estado: 8/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.810 - Porta VX25 para o sistema modular de climatização Para instalação de módulos de refrigeração

Portas para climatização em chapa de aço para a instalação de módulos de refrigeração dos tipos SK 3307.7xx até 3310.7xx.



Recursos

Cód. Ref.	SK 3201.810
Descrição do produto	Portas para climatização em chapa de aço para a instalação de módulos de refrigeração dos tipos SK 3307.7xx até 3310.7xx. As portas para climatização combinam perfeitamente com o design completo do armário.
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Porta para climatização sem módulo de refrigeração pré-montado Dobradiças de 180°, ângulo de abertura da porta de aproximadamente 130°
Nota sobre o código de referência	Adequado para armários VX A porta de encosto existente pode ser utilizada em armários VX com largura de 1200 mm – não importa se os equipamentos estão posicionados à esquerda ou à direita Porta instalada à direita
Adequado para	Tipo de caixa: VX: = 600 mm: = 2.000 mm Tipo de caixa: = 1.200 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	29,2 kg
Peso bruto	30,4 kg

Recursos

Número da tarifa alfandegária	94039910
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702
Descrição do produto	SK climate control door for cooling module,, for VX25 600/1200 mm wide, 2000 mm high, door hinge right

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity - F-gas regulation
-------------	--