

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.624

Ventiladores com filtro TopTherm

Estado: 10/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3239.624 - Ventiladores com filtro TopTherm EMC

Unidade de ventilação completa com blindagem EMC para montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar de 20 - 900 m³/h, grau de proteção por padrão IP 54.



Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | SK 3239.624 |
| Modelo | montagem lateral EMC |
| Descrição do produto | Os ventiladores com filtro EMC oferecem alto efeito de blindagem e atendem aos requisitos do nível 2 da norma EN 61587-3. |
| Product modification | Desde maio de 2024, a cobertura do borne de conexão não faz mais parte dos ventiladores com filtro TopTherm. Na realização dos testes, ela não se mostrou mais necessária para atender às normas, não comprometendo a função e a segurança operacional. |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante de fibra sintética |
| Ventilador | Axial, motor de corrente contínua |
| Vazão de ar com filtro de saída incluindo elemento filtrante de fibra sintética (quantidade x código de referência) | 1 x 3239060: 74 m ³ /h 2 x 3239060: 84 m ³ /h |
| Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética) DC | 100 m ³ /h |
| Tensão nominal de serviço | 24 V (DC) |

Recursos

| | |
|--|---|
| Corrente nominal máx. | Com DC: 0,24 A |
| Potência nominal Pel | Com DC: 5,7 W |
| Dimensões | Largura: 204 mm Altura: 204 mm |
| Dimensões de montagem | Profundidade de montagem: 24 mm Profundidade de montagem: 90 mm |
| Recorte para montagem | Largura do recorte: 177 mm Altura do recorte: 177 mm |
| Nota | Para melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil dos equipamentos, recomendamos a aplicação de reguladores ou indicadores de temperatura. |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 54 com filtro de fibra sintética IP 56 com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água |
| Grau de proteção NEMA | Tipo 12 com filtro de fibra sintética Tipo 3R com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água Tipo 4X com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água |
| Fusível de proteção prévia | Disjuntor/fusível: 2 A |
| Vida útil | 95.500 h |
| Faixa de temperatura de serviço | -15 °C...55 °C |
| Faixa de temperatura de armazenagem | -30 °C...70 °C |
| Nível de ruído | Com DC: 46 dB(A) |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 1.1 |
| Peso bruto | 1.24 |
| Número da tarifa alfandegária | 84145915 |
| EAN | 4028177985551 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Aprovações

Explicações

Declaration of conformity