

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3286.510

Filtro metálico

Estado: 7/07/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3286.510 - Filtro metálico para condicionadores de ar, porta para climatização, trocadores de calor ar-ar e chiller

Especialmente no caso de instalação em ambientes oleosos e com pó deve-se utilizar filtros metálicos laváveis. Quando há condensação por ar ou por vapor nas superfícies metálicas, as partículas eventualmente existentes aderem ao metal, podendo ser lavadas de forma rápida e simples com água ou detergente.

Recursos

Cód. Ref.	SK 3286.510
Descrição do produto	Especialmente no caso de condicionadores de ar instalados em ambientes oleosos e com pó deve-se utilizar filtros metálicos laváveis. Quando há condensação por ar ou por vapor nas superfícies metálicas, as partículas eventualmente existentes aderem ao metal, podendo ser lavadas de forma rápida e simples com água ou detergente.
Material	Alumínio
Adequado para o item com o código de referência	3273.... 3382.... 3383.... 3384.... 3385.... 3359.... 3318.600 3318.610 3319.600 3319.610 3334.660
Dimensões	Largura: 530 mm Altura: 255 mm Profundidade: 10 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,4 kg
Peso bruto	0,473 kg

Recursos

Número da tarifa alfandegária	84219990
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Descrição do produto	SK Filtro metálico, para SK 3359./3382./3383./3384./3385.xx, LAP: 530 x 255 x 10 mm