

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3301.505**

**Vaporizador elétrico de água condensada**

Estado: 31/05/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3301.505 - Vaporizador elétrico de água condensada

Para montagem externa no armário. Para utilização com todos os condicionadores de ar e trocadores de calor ar/água para instalação em armários (montagem lateral).



## Recursos

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Cód. Ref.                       | SK 3301.505  |
| Descrição do produto            | Para montagem externa no armário. Para utilização com todos os condicionadores de ar e trocadores de calor ar/água para instalação em armários (montagem lateral). |
| Vantagens                       | Possibilita aplicação internacional graças à capacidade de utilização em várias faixas de tensão   |
| Cor                             | RAL 7035   |
| Escopo de fornecimento          | Vaporizador elétrico de água condensada pronto para instalação   |
| Evaporation performance         | 230 V: 3,5 l/d<br>115 V: 3,0 l/d   |
| Dimensões                       | Largura: 400 mm<br>Altura: 129 mm<br>Profundidade: 105 mm  |
| Faixa de temperatura de serviço | 5 °C...60 °C   |
| Tensão nominal de serviço       | 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Emb.                            | 1 unid.  |
| Peso líquido                    | 1,74 kg  |
| Peso bruto                      | 2,2 kg   |
| Número da tarifa alfandegária   | 84189910   |

# Recursos

---

|                      |          |
|----------------------|----------|
| ETIM 9               | EC002009 |
| ETIM 8               | EC002009 |
| ECLASS 8.0           | 27180715 |
| Descrição do produto | #NV      |

---

# Aprovações

---

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Explicações | Declaration of conformity |
|-------------|---------------------------|

---