



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3302.860

### Chapas de teto

Estado: 14/05/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3302.860 - Chapas de teto para TS IT

Chapas de teto para o condicionador de ar para montagem no teto para a refrigeração eficiente dos equipamentos de TI.

## Recursos

Cód. Ref.	SK 3302.860
Descrição do produto	Chapa de teto com recorte adequado para o condicionador de ar para montagem no teto para refrigeração dos equipamentos de TI.
Aplicações	Condicionador de ar para montagem no teto
Material	Chapa de aço
Escopo de fornecimento	Chapa de teto, 1000 mm Inclui régua de escova como extensão para 1200 mm Vedação Inclui material de fixação
Indicação de montagem	Apenas em combinação com um TS IT com trilhos perfilados.
Adequado para o item com o código de referência	SK 3301.800
Dimensões	Largura: 600 mm
Adequado para	Tipo de caixa: TS IT Largura: 600 mm 600 mm Profundidade: 1.000 mm 1.200 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	8,06 kg
Peso bruto	8,36 kg
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# Recursos

---

Descrição do produto

SK Roof plate for TS IT, width: 600 mm, with cut-out for roof-mounted cooling unit SK 3301.800