

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3312.805

Chapa de teto

Estado: 2/07/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3312.805 - Chapa de teto para condicionador de ar Blue e+ TI para montagem no teto

Para a instalação do condicionador de ar para montagem no teto. O recorte na chapa de teto está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem no teto fique posicionado exatamente no meio do armário.

Recursos

| | |
|---|--|
| Cód. Ref. | SK 3312.805 |
| Descrição do produto | Para a instalação do condicionador de ar para montagem no teto. O recorte na chapa de teto está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem no teto fique posicionado exatamente no meio do armário. |
| Material | Chapa de aço |
| Superfície | Com pintura |
| Cor | RAL 7035 |
| Indicação de montagem | Para fazer a montagem, utilizar o material de fixação da chapa de teto lisa existente O sistema elétrico de evaporação da água condensada SK 3355.720 não pode ser utilizado devido à coincidência com o nível de 19". A água condensada deve ser drenada pela mangueira inclusa no fornecimento. |
| Adequado para o item com o código de referência | 3312.800 3185.730 |
| Adequado para | Tipo de caixa: VX IT VX Largura: = 800 mm Profundidade: = 800 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 4 kg |
| Peso bruto | 5,6 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94039910 |

Recursos

| | |
|----------------------|--|
| ETIM 9 | EC000744 |
| ETIM 8 | EC000744 |
| ECLASS 8.0 | 27182405 |
| Descrição do produto | SK Chapa de teto IT para VX IT, com recorte para montagem do condicionador de ar 3312.800/3412.800, LA: 800x800 mm, RAL 7035 |
