

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3312.815

## Porta em chapa de aço

Estado: 18/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

# SK 3312.815 - Porta em chapa de aço para condicionador de ar Blue e+ IT para montagem lateral

Para a instalação do condicionador de ar para montagem lateral. O recorte na porta está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem lateral fique posicionado exatamente no meio da porta.

## Recursos

Cód. Ref.	SK 3312.815
Descrição do produto	Para a instalação do condicionador de ar para montagem lateral. O recorte na porta está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem lateral fique posicionado exatamente no meio da porta.
Material	Chapa de aço
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Porta traseira em chapa de aço Fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E Inclui material de fixação (com pontos de retenção, sem dobradiças)
Adequado para o item com o código de referência	3312.810 3186.x3x 3187.x3x 3188.x4x 3189.x4x
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 2.000 mm
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT VX
Emb.	1 unid.
Peso líquido	13 kg

# Recursos

Peso bruto	15 kg
Número da tarifa alfandegária	94039910
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Descrição do produto	SK Porta em chapa de aço para IT, para VX IT, com recorte para montagem do condicionador de ar 3312810, LA: 600x2000 mm, RAL 7035