Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3342.024

Ventilador modular para 482,6 mm (19")

Estado: 14/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SK 3342.024 - Ventilador modular para 482,6 mm (19") Vazão de ar entre 320 e 480 m³/h

Ventiladores modulares para montagem direta no nível de 19". A instalação possibilita a circulação permanente de ar no armário, o que evita a formação de focos de calor.

Recursos

| Cód. Ref. | SK 3342.024 |
|---|---|
| Descrição do produto | Ventiladores modulares para montagem direta no nível de 19". A instalação possibilita a circulação permanente de ar no armário, que evita a formação de focos de calor. |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Unidade com os cabos pré-instalados, pronta para instalação Inclui régua de bornes e material de fixação |
| Vazão de ar (circulação livre) | 480 m³/h |
| Nota sobre o código de referência | Prazo de entrega sob consulta. |
| Tensão nominal de serviço | 24 V (DC) |
| Corrente nominal máx. | Com DC: 0,74 A |
| Fusível de proteção prévia | Disjuntor/fusível: 6 A |
| Dimensões | Largura: 482,6 mm Altura: 44 mm Profundidade: 200 mm |
| Distância entre os eixos dos ventiladores | 105 mm |
| Quantidade de ventiladores | 3 |
| Nível de ruído | Com DC: 51 dB(A) |
| Faixa de temperatura de serviço | -10 °C55 °C |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 1.75 |
| Peso bruto | 1.86 |

© Rittal 2025 2

Recursos

| Número da tarifa alfandegária | 84145915 |
|-------------------------------|---------------|
| EAN | 4028177041509 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Aprovações

| Aprovações | UR + C-UR (recognized) VDE |
|-------------|-------------------------------|
| Explicações | Declaration of conformity |

© Rittal 2025 3