

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.115

Ventilador modular para 482,6 mm (19")

Estado: 4/03/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3342.115 - Ventilador modular para 482,6 mm (19")

Vazão de ar entre 320 e 480 m³/h

Ventiladores modulares para montagem direta no nível de 19". A instalação possibilita a circulação permanente de ar no armário, o que evita a formação de focos de calor.

Recursos

Cód. Ref.	SK 3342.115
Descrição do produto	Ventiladores modulares para montagem direta no nível de 19". A instalação possibilita a circulação permanente de ar no armário, o que evita a formação de focos de calor.
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Unidade com os cabos pré-instalados, pronta para instalação Inclui régua de bornes e material de fixação
Vazão de ar (circulação livre)	480 m³/h
Nota sobre o código de referência	Prazo de entrega sob consulta.
Tensão nominal de serviço	110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 0,69 A Com 60 Hz: 0,69 A
Fusível de proteção prévia	Disjuntor/fusível: 6 A
Dimensões	Largura: 482,6 mm Altura: 44 mm Profundidade: 200 mm
Distância entre os eixos dos ventiladores	105 mm
Quantidade de ventiladores	3
Nível de ruído	Com 50 Hz: 52 dB(A)
Faixa de temperatura de serviço	-10 °C...55 °C
Emb.	1 unid.

Recursos

Peso líquido	2,6 kg
Peso bruto	2,78 kg
Número da tarifa alfandegária	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Descrição do produto	SK Ventilador modular 19" 115V

Aprovações

Aprovações	UR + C-UR (recognized) VDE
------------	-------------------------------