

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3342.500**

Ventilador modular para 482,6 mm  
(19")

Estado: 9/02/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3342.500 - Ventilador modular para 482,6 mm (19")

## Vazão de ar entre 320 e 480 m<sup>3</sup>/h

Ventiladores modulares para montagem direta no nível de 19". A instalação possibilita a circulação permanente de ar no armário, o que evita a formação de focos de calor.

## Recursos

Cód. Ref.	SK 3342.500
Descrição do produto	Ventiladores modulares para montagem direta no nível de 19". A instalação possibilita a circulação permanente de ar no armário, o que evita a formação de focos de calor.
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Unidade com os cabos pré-instalados, pronta para instalação Inclui régua de bornes e material de fixação
Vazão de ar (circulação livre)	480 m <sup>3</sup> /h
Nota sobre o código de referência	Ventiladores modulares para trilhos perfilados métricos, sob consulta. Modelo com monitoramento
Tensão nominal de serviço	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V (DC)
Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 0,85 A
Fusível de proteção prévia	Disjuntor/fusível: 6 A
Dimensões	Largura: 482,6 mm Altura: 44 mm Profundidade: 200 mm
Distância entre os eixos dos ventiladores	105 mm
Quantidade de ventiladores	3
Nível de ruído	Com DC: 51 dB(A)
Faixa de temperatura de serviço	-10 °C...55 °C
Emb.	1 unid.

# Recursos

---

Peso líquido	1.8
Peso bruto	1.998
Número da tarifa alfandegária	84145915
EAN	4028177041530
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# Aprovações

---

Aprovações	UR + C-UR (recognized) VDE
Explicações	Declaration of conformity