


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3350.115

Ventilador modular Vario para 482,6 mm (19")

Estado: 23/01/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3350.115 - Ventilador modular Vario para 482,6 mm (19") Vazão de ar entre 320 e 480 m³/h

Ventiladores modulares para montagem direta no nível de 19". A instalação possibilita a circulação permanente de ar no armário, o que evita a formação de focos de calor. Manutenção fácil dos ventiladores pelo quadro de guia.

Recursos

Cód. Ref.	SK 3350.115
Descrição do produto	Ventiladores modulares para montagem direta no nível de 19". A instalação possibilita a circulação permanente de ar no armário, o que evita a formação de focos de calor.
Vantagens	Facilidade na manutenção e troca dos ventiladores pelo quadro de guia
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Unidade com os cabos pré-instalados, pronta para instalação Inclui régua de bornes e material de fixação
Vazão de ar (circulação livre)	320 m ³ /h
Nota sobre o código de referência	Prazo de entrega sob consulta.
Tensão nominal de serviço	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 0,46 A Com 60 Hz: 0,46 A
Fusível de proteção prévia	Disjuntor/fusível: 6 A
Dimensões	Largura: 482,6 mm Altura: 44 mm Profundidade: 200 mm
Distância entre os eixos dos ventiladores	85 mm
Quantidade de ventiladores	2
Nível de ruído	Com 50 Hz: 52 dB(A)
Faixa de temperatura de serviço	-10 °C...55 °C

Recursos

Emb.	1 unid.
Peso líquido	2.04
Peso bruto	2.24
Número da tarifa alfandegária	84145915
EAN	4028177041561
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Aprovações

Aprovações	UR + C-UR (recognized)
	VDE