

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.035

**Seccionadores sob carga para
fusíveis NH tamanho 000**

Estado: 26/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.035 - Seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 000



Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | SV 3431.035 |
| Modelo | Para sistemas de barramento de 60 mm |
| Material | Poliamida reforçada com fibra de vidro Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 Guias de contato: cobre banhado a prata |
| Cor | Chassi: RAL 7035 Tampa: RAL 7001 |
| Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras | 60 mm |
| Saída dos condutores | Embaixo |
| Tipo de ligação (elétrica) | Borne para quadro |
| Corrente nominal de serviço máxima | 100 A |
| Tensão nominal de serviço | 690 V, 3~ |
| Para tamanho NH | 000 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis) |

Recursos

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Dimensões | Largura: 53 mm Altura: 213 mm |
| Conexão de condutores cilíndricos | 2,5 - 50 mm ² |
| Adequado para barras | Altura: 5, 10 mm |
| Qtd. de polos | 3 polos |
| com controle eletrônico de fusíveis | sim |
| Diâmetro dos condutores cilíndricos | 2,5 - 50 mm ² |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0,6 kg |
| Peso bruto | 0,7 kg |
| Teor de cobre (kg / unidade) | 0,15 |
| Número da tarifa alfandegária | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ETIM 8 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Descrição do produto | #NV |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |
|-------------|--|