## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.




# SV 3580.100 Barras E-Cu


Estado: 24/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)




### SV 3580.100 - Barras E-Cu

Comprimento: 2400 mm/barra.







#### Recursos

Cód. Ref.	SV 3580.100
Material	E-Cu F30
Comprimento	2.400 mm
Nota	Comprimento variável
Normas	DIN EN 13 601
Diâmetro	12 mm x 10 mm
Dimensões	Comprimento: 2.400 mm
Emb.	6 unid.
Peso líquido	15.48
Peso bruto	15.5
Teor de cobre (kg / unidade)	2.58
Número da tarifa alfandegária	74071000
EAN	4028177219526
ETIM 9	EC001522

© Rittal 2025

#### Recursos

ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

## Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3