

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 3659.181

Trilhos telescópicos para servidores

Estado: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 3659.181 - Trilhos telescópicos para servidores para sistemas de armários e de caixas para TI

Garantem acesso perfeito aos servidores, mesmo quando já estiverem montados. Para servidores com uma largura máxima de 430 mm.



Recursos

Cód. Ref.	IT 3659.181
Modelo	Para distância entre os níveis de 470,65 a 599,65 mm
Descrição do produto	Garantem acesso perfeito aos servidores, mesmo quando já estiverem montados. Para servidores com uma largura máxima de 430 mm.
Material	Chapa de aço
Capacidade de carga	30 kg
Nota	Somente para utilização com trilhos com perfil em L
Adequado para	Tipo de caixa: TS TS IT VX VX IT Profundidade: = 600 mm
Emb.	2 unid.
Peso líquido	2,3 kg
Peso bruto	2,62 kg
PCF/emb (cadle to gate)	5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente

Recursos

Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	Trilhos telescópicos para servidores para TS, TS IT, VX, VX IT, para 600 mm de profundidade, retirada: 490 mm, para servidores com largura máxima de 430 mm