Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





HD 4000.075 Casco de extintor de incêndio HD

Estado: 2/08/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



HD 4000.075 - Casco de extintor de incêndio HD

Acesso agilizado e proteção higiênica de importantes equipamentos de segurança – o casco do extintor de incêndio pode ser colocado diretamente no ambiente da produção

Recursos

Cód. Ref.	HD 4000.075
Vantagens	Armazenamento de extintores de incêndio com higiene e proteção contra jatos de água
	Economia de tempo e custo pelas opções de limpeza fácil e eficaz Puxador para retirada facilitada do extintor de incêndio utilizando
	apenas uma mão
	Verificação agilizada do conteúdo pela porta transparente integrada
Material	Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
	Puxador e fecho: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Visor: policarbonato
	Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Superfície	Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm Vedação: azul (RAL 5010)
Escopo de fornecimento	Painel totalmente fechado
	Porta com visor e vedação encaixada
	A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda
	Puxador com sistema de fecho de 3 pontos
Dimensões	Largura: 390 mm
	Altura na frente: 840 mm
	Altura atrás: 1.010 mm
	Profundidade: 300 mm
Superfície visível	Largura do visor: 170 mm
	Altura do visor: 670 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
Grau de proteção IP69K	IP 59K
Emb.	1 unid.

© Rittal 2025

Recursos

Peso líquido	20
Peso bruto	22
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177918948
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3