


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.285

Armário de grande porte

Estado: 18/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.285 - Armário de grande porte HD

O modelo de grande porte HD é a solução para montagem modular de armários para uso em áreas sensíveis do ponto de vista higiênico que requerem limpeza regular.



Recursos

| | |
|--|--|
| Cód. Ref. | HD 4000.285 |
| Material | Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Fecho HD: aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L) Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600 Placa de montagem: chapa de aço |
| Superfície | Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm Placa de montagem: galvanizada Vedação: azul (RAL 5010) |
| Escopo de fornecimento | Quadro do armário com chapa de base do painel traseiro soldado Porta com vedação Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda Placa de montagem Barra central parafusada |
| Opcionais | Suporte HD com nivelamento |
| Dimensões | Largura: 1.200 mm Altura: 1.800 mm Profundidade: 500 mm |
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 1.099 mm x 1.696 mm |
| Ângulo de abertura da porta | 125° |

Recursos

| | |
|---|--|
| Código IK | IK08 |
| Material básico | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1 Type 3R Type 4X Tipo 12 |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 148 kg |
| Peso bruto | 149 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrição do produto | HD Sistema de armários, LAP: 1200x1800x500mm, aço inoxidável, com placa de montagem, porta dupla |

Aprovações

| | |
|------------|--------------------|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
|------------|--------------------|