Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





HD 4000.285 Armário de grande porte

Estado: 4/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



HD 4000.285 - Armário de grande porte HD

O modelo de grande porte HD é a solução para montagem modular de armários para uso em áreas sensíveis do ponto de vista higiênico que requerem limpeza regular.



Recursos

Cód. Ref.	HD 4000.285
Material	Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
	Fecho HD: aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
	Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFF 177.2600
	Placa de montagem: chapa de aço
Superfície	Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm
	Placa de montagem: galvanizada
	Vedação: azul (RAL 5010)
Escopo de fornecimento	Quadro do armário com chapa de base do painel traseiro soldado
	Porta com vedação
	Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser
	instalada à esquerda
	Placa de montagem
	Barra central parafusada
Opcionais	Suporte HD com nivelamento
Dimensões	Largura: 1.200 mm
	Altura: 1.800 mm
	Profundidade: 500 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	1.099 mm x 1.696 mm
Ângulo de abertura da porta	125°

© Rittal 2025 2

Recursos

Código IK	IK08
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Grau de proteção IP segundo a	IP 66
norma IEC 60 529	IP X9
Protection category NEMA	NEMA 4X
Classificação dos tipos segundo	Tipo 1
os padrões UL 50E	Type 3R
	Type 4X
	Tipo 12
Emb.	1 unid.
Peso líquido	148
Peso bruto	149
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177967960
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)	

© Rittal 2025 3