


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.062 Quadro de fixação

Estado: 14/03/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.062 - Quadro de fixação

Processamento paralelo de caixas na área de usinagem de peças cúbicas nos centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT para preparação mais rápida e maior produtividade.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4050.062
Modelo	Dispositivo pneumático de fixação
Descrição do produto	Possibilita o processamento paralelo de caixas na usinagem de cubos nos centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	3
Nota	O quadro de fixação (código de referência: 4050.080) somente deve ser utilizado no modelo de centro de processamento BC (código de referência: 4050.230) com duas portas.
Adequado para o item com o código de referência	4050.107 4050.108 4050.230 4055.920 4055.921 4055.925 4055.926
Suitable for	Perforex BC 1007 HS Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2101 Perforex MT 2101 S Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S
Medidas para fixação das caixas máx.	Largura: 370 mm Altura: 440 mm Profundidade: 600 mm

Recursos

Medidas para fixação das caixas mín.	Largura: 90 mm Altura: 90 mm Profundidade: 90 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	25 kg
Peso bruto	25 kg
Número da tarifa alfandegária	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
Descrição do produto	AS Multiple fastening, BC 1007/1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 90 x 90 x 90mm