

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.737 Terminais

Estado: 10/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.737 - Terminais A granel

Com luva de plástico.

## Recursos

|   |  |
|---|--|
| Cód. Ref.                                       | AS 4050.737  |
| Modelo  | para processo manual de condutores<br>para máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT C  |
| Descrição do produto                            | Com luva de plástico.  |
| Dados técnicos                                  | Resistente a temperaturas de até 105 °C  |
| Material  | E-Cu galvanizado estanhado<br>Luva de plástico: polipropileno  |
| Cor   | Branco   |
| Comprimento                                     | 12 mm  |
| AWG   | 20   |
| Diâmetro interno                                | 2,6 mm   |
| Para diâmetro                                   | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Código de cores da norma DIN                    | sim  |
| Nota  | Certificação segundo o padrão UL em combinação com os respectivos equipamentos como, por exemplo, máquinas de crimpagem.<br>Para uma assessoria personalizada, fale com um especialista da Rittal. |
| Normas  | AEH DIN 46228  |
| Adequado para o item com o código de referência | 4051.205<br>4051.210   |
| Forma fornecida                                 | A granel (10 embalagens com 100 unidades)  |
| Emb.  | 1.000 unid.  |
| Peso líquido                                    | 1 kg   |

## Recursos

---

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Peso bruto                    | 0,105 kg   |
| Número da tarifa alfandegária | 85369010   |
| ETIM 9                        | EC000005   |
| ETIM 8                        | EC000005   |
| ECLASS 8.0                    | 36659290   |
| Descrição do produto          | Terminais para a produção de cabos, 0,5 mm <sup>2</sup> , branco, a granel, 12mm, 10x100 |

## Aprovações

---

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Aprovações | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|------------|--------------------------|