## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

T INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



## AS 4051.105 - Luminária de trabalho LED para WS 540

Para fixação no tampo da mesa com dispositivo de aperto.







## Recursos

Cód. Ref.	AS 4051.105
Descrição do produto	Para fixação no tampo da mesa com dispositivo de aperto.
Vantagens	Iluminação intensa sem ofuscamento e cintilação, homogênea e sem sombras
	A seleção da temperatura da cor, que vai do branco quente,
	passando pelo branco neutro, até a luz do dia, ajuda na
	concentração e reduz o cansaço
	Excelente reprodução de cores e forte contraste
	Braço articulado de alumínio com cabeçote articulado em 3D,
	ajustável e travável para livre posicionamento da fonte de luz
Dados técnicos	Braço articulado: 970 mm de comprimento
	Índice de reprodução de cor: 94 – 98 Ra
	Ângulo de radiação: 100°
Material	Caixa da luminária: alumínio
	Acabamento final: macrolon
Escopo de fornecimento	Luminária de trabalho LED
	Inclui material de fixação
Potência nominal	26 W
Comprimento do cabo de ligação	3 m
Opções de conexão	Fonte de alimentação com conector (CEE 7/16) com adaptador AC
Lâmpada	84 LEDs SMD

© Rittal 2025

## Recursos

Grau de proteção	III (SELV)
Corrente de iluminação	2.930 lm
Adequado para o item com o código de referência	4051.100
Faixa de temperatura de serviço	-10 °C40 °C
Tensão nominal de serviço	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensões	Largura: 545 mm Altura: 90 mm Profundidade: 35 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	2.5
Peso bruto	4.2
Número da tarifa alfandegária	94054990
EAN	4028177957466
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090

© Rittal 2025 3