### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





## AS 4054.001 Alicate de crimpagem

Estado: 19/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



# AS 4054.001 - Alicate de crimpagem para terminais de cabos

Para processar terminais de condutores sem luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 1 e terminais de condutores com luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 4.



#### Recursos

Cód. Ref.	AS 4054.001
Modelo	Angular
Descrição do produto	Para processar terminais de condutores sem luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 1 e terminais de condutores com luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 4.
Vantagens	Requer aplicação de força mínima com condutores com diâmetro maior
	Qualidade constantemente alta na pressão
	Matrizes com identificação para precisão no processamento dos
	respectivos diâmetros
	Catraca travável
Material	Aço especial de alta qualidade para ferramentas
Superfície	Cromada fosca
Cor	Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
Fixação	Crimp quadrado
Sentido da entrada de cabos	Frontal
Dimensões	Altura: 59 mm
	Comprimento: 198 mm

© Rittal 2025 2

### Recursos

AWG	22 - 10
Para diâmetro	0,5 - 6 mm²
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.452
Peso bruto	0.462
Número da tarifa alfandegária	82032000
EAN	4028177807594
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811

© Rittal 2025 3