

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.001

## Alicate de crimpagem

Estado: 2/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.001 - Alicate de crimpagem para terminais de cabos

Para processar terminais de condutores sem luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 1 e terminais de condutores com luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 4.



## Recursos

Cód. Ref.	AS 4054.001
Modelo	Angular
Descrição do produto	Para processar terminais de condutores sem luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 1 e terminais de condutores com luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 4.
Vantagens	Requer aplicação de força mínima com condutores com diâmetro maior Qualidade constantemente alta na pressão Matrizes com identificação para precisão no processamento dos respectivos diâmetros Catraca travável
Material	Aço especial de alta qualidade para ferramentas
Superfície	Cromada fosca
Cor	Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
Fixação	Crimp quadrado
Sentido da entrada de cabos	Frontal
Dimensões	Altura: 59 mm Comprimento: 198 mm

# Recursos

AWG	22 - 10
Para diâmetro	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,452 kg
Peso bruto	0,462 kg
Número da tarifa alfandegária	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Descrição do produto	Crimping pliers for wire end ferrules