Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.581

Conjunto de punção redondo com divisão de M12 até M40

Estado: 17/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



AS 4055.581 - Conjunto de punção redondo com divisão de M12 até M40 para chapa de aço, com três divisões

Para fazer recortes redondos.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.581
Modelo	Com divisão tripla
Descrição do produto	
Escopo de fornecimento	6 matrizes
	6 punções
	Parafuso tensor com rolamento com Ø 6 x 40 mm
	Parafuso tensor com rolamento com Ø 9,5 x 50 mm
	Parafuso tensor com rolamento com Ø 19 x 55 mm
	Broca-piloto HSS com Ø 10 mm
	1 lata de pasta lubrificante
	Maleta de plástico
Material trabalhável	Chapa de aço
Espessura máxima processável de	1,5 mm
peças de chapa de aço	2 mm
	2 mm
	2 mm
	3 mm
	3 mm
Punção com Ø	12,5 mm
	16,2 mm
	20,4 mm
	25,4 mm
	32,5 mm

© Rittal 2025

Recursos

Para roscas	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
Nota	Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
Suitable for hydraulic bolt order	4055.660
number	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663
	4055.663
Emb.	1 unid.
Peso líquido	2.2
Peso bruto	2.256
Número da tarifa alfandegária	82073010
EAN	4028177808843
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719

© Rittal 2025 3