

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.581

**Conjunto de punção redondo com
divisão de M12 até M40**

Estado: 23/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.581 - Conjunto de punção redondo com divisão de M12 até M40 para chapa de aço, com três divisões

Para fazer recortes redondos.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.581
Modelo	Com divisão tripla
Descrição do produto	
Escopo de fornecimento	6 matrizes 6 punções Parafuso tensor com rolamento com Ø 6 x 40 mm Parafuso tensor com rolamento com Ø 9,5 x 50 mm Parafuso tensor com rolamento com Ø 19 x 55 mm Broca-piloto HSS com Ø 10 mm 1 lata de pasta lubrificante Maleta de plástico
Material trabalhável	Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço	1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Punção com Ø	12,5 mm 16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

Recursos

Para roscas	M12 M16 M20 M25 M32 M40
-------------	--

Nota	Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
------	--

Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
--	--

Emb.	1 unid.
------	---------

Peso líquido	2,2 kg
--------------	--------

Peso bruto	2,256 kg
------------	----------

Número da tarifa alfandegária	82073010
-------------------------------	----------

ETIM 9	EC002121
--------	----------

ETIM 8	EC002121
--------	----------

ECLASS 8.0	21044719
------------	----------

Descrição do produto	AS Conjunto 6 cortantes tipo M
----------------------	--------------------------------