

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.664

Parafuso tensor hidráulico para esforços mais elevados

Estado: 30/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.664 - Parafuso tensor hidráulico para esforços mais elevados

Acessórios para conjuntos de perfuração. São necessários como peça de união entre matriz e punção. Para manuseio utilizando puncionadeira hidráulica.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.664
Descrição do produto	Acessórios para conjuntos de perfuração. São necessários como peça de união entre matriz e punção.
Vantagens	Parafuso tensor hidráulico de aço de alta liga para ferramentas resistentes a maiores esforços
Nota	Para manuseio utilizando puncionadeira hidráulica
Parafuso tensor hidráulico Ø	9,5 mm 19 cm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,111 kg
Peso bruto	0,124 kg
Número da tarifa alfandegária	73181900
ETIM 9	EC002690
ETIM 8	EC002690
ECLASS 8.0	21049046
Descrição do produto	AS Parafuso de tensão diam.19 x 9,5mm