Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 4127.010 Chaves de posicionamento de portas

Estado: 16/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SZ 4127.010 - Chaves de posicionamento de portas

com acessórios de montagem, com ou sem cabo de ligação.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 4127.010	
Modelo	Sem cabo de ligação Para instalação no VX IT apenas em combinação com a cantoneira VX para montagem da chave de posicionamento de portas	
Nota		
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase	6000 V AC	
Tensão nominal de isolamento	400 V AC	
Instalações possíveis	para sistema de iluminação LED para o sistema de iluminação padrão e Confort sem chave de posicionamento de portas integrado para condicionadores de ar e trocadores de calor ar-água	
Ligação elétrica	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A	
Tensão nominal de serviço	400 V	
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 40	
Emb.	1 unid.	
Peso líquido	0.068	
Peso bruto	0.076	
Número da tarifa alfandegária	85365019	
EAN	4028177497740	
E-Number Sweden	E3404494	
ETIM 9	EC002626	
ETIM 8	EC002626	

© Rittal 2025

Recursos

ECLASS 8.0	27189266

Aprovações

Aprovações	CQC	
	CQC-CCC	
	CSA	
	UL + C-UL (listed)	
Explicações	Declaration of conformity	
. ,	Declaración de conformidad UK	

© Rittal 2025 3