

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.140 Luminária padrão

Estado: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.140 - Luminária padrão

Tensão de alimentação: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Recursos

Cód. Ref.	SZ 4138.140
Modelo	Sem chave de posicionamento da porta
Escopo de fornecimento	Luminária padrão Lâmpada Inclui material de fixação
Potência nominal	14 W
Ballast	Reator magnético
Opções de conexão	Chave de posicionamento da porta Alimentação através de conector Cabo de passagem (estruturação de fileiras de luminárias)
Lâmpada	Lâmpada fluorescente, soquete G13
Grau de proteção	I (condutor de proteção)
Interruptor (tipo)	Integrado, liga/desliga/chave de posicionamento da porta
Tipo de montagem de luminárias	Parafusado
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase	500 V AC
Tensão nominal de isolamento	500 V DC/1s
Instalações possíveis	Perfil horizontal TS do quadro do teto: direto Perfil vertical TS, SE: com cantoneira adaptadora TS Perfis SE atrás e na frente do quadro de teto: com cantoneira adaptadora TS Perfis SE na lateral dos quadros do teto: direto AE, CM, TP: com ângulo universal AE: com trilho para montagem interna

Recursos

Dimensões	Largura: 452 mm Altura: 117 mm Profundidade: 50 mm
Faixa de temperatura de serviço	-15 °C...45 °C
Tomadas	D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4)
Faixa de temperatura de armazenagem	-20 °C...70 °C
Tensão nominal de serviço	230 V, 1~, 50 Hz
Modelo de tomada	D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1,323 kg
Peso bruto	1,595 kg
Número da tarifa alfandegária	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Descrição do produto	SZ LUMINARIA STANDARD 14W,230V 50Hz

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
-------------	--