Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 4139.300 Luminária Comfort

Estado: 22/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SZ 4139.300 - Luminária Comfort

Tensão de alimentação: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Recursos

Cód. Ref.	SZ 4139.300
Modelo	Sem chave de posicionamento da porta
Escopo de fornecimento	Luminária Comfort
	Lâmpada
	Cobertura da lâmpada
	Inclui material de fixação
Potência nominal	30 W
Ballast	Reator eletrônico de longo alcance
Opções de conexão	Alimentação através de conector
	Chave de posicionamento da porta
	Cabo de passagem (estruturação de fileiras de luminárias)
Lâmpada	Lâmpada fluorescente, soquete G13
Grau de proteção	I (condutor de proteção)
Interruptor (tipo)	Integrado, liga/desliga/chave de posicionamento da porta
Light cover	sim
Tipo de montagem de luminárias	Parafusado
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2000 V AC
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase	1000 V AC
Tensão nominal de isolamento	500 V DC/1s

© Rittal 2025

Recursos

Instalações possíveis	Perfil horizontal TS do quadro do teto: direto
	Perfil vertical TS, SE: com cantoneira adaptadora TS
	Perfis SE atrás e na frente do quadro de teto: com cantoneira
	adaptadora TS
	Perfis SE na lateral dos quadros do teto: direto
	AE, CM, TP: com ângulo universal
	AE: com trilho para montagem interna
Dimensões	Largura: 987 mm
	Altura: 117 mm
	Profundidade: 50 mm
Faixa de temperatura de serviço	-15 °C45 °C
Tomadas	D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4)
Faixa de temperatura de	-20 °C70 °C
armazenagem 	
Tensão nominal de serviço	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Modelo de tomada	D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	2.15
Peso bruto	2.3
Número da tarifa alfandegária	94054990
EAN	4028177092365
ECLASS 8.0	27189241

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3