


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4162.000

Porcas deslizantes

Estado: 21/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4162.000 - Porcas deslizantes

Aplicação em armários e trilhos com esquema de orifícios quadrados 12,5 x 10,5 mm com ajuda para introdução anulável em zinco fundido a pressão.



Recursos

Cód. Ref.	TS 4162.000
Descrição do produto	Com ajuda para introdução removível, em zinco fundido sob pressão.
Instalações possíveis	No perfil vertical e horizontal do armário VX No perfil vertical de armários TS e VX SE com trilho adaptador para compatibilidade VX No perfil horizontal do armário TS No perfil horizontal de armários VX SE, embaixo No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profundidade Em trilhos de montagem 23 x 23 mm No chassi de montagem 23 x 73 mm No chassi de montagem 45 x 88 mm No sistema de chassi 23 x 64 mm No sistema de chassi 23 x 73 mm No sistema de chassi 23 x 89 mm em aço inoxidável Em armários e trilhos com esquema de perfurações quadradas de 12,5 x 10,5 mm
Dimensões	Rosca: M6
Adequado para caixas/armários do tipo	VX TS VX SE
Rosca	M6

Recursos

Emb.	50 unid.
Peso líquido	0,45 kg
Peso bruto	0,5 kg
Número da tarifa alfandegária	73181692
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Descrição do produto	PORCA DE ENCAIXE M6 (EMB. C/ 50 PCS)