


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4309.000

Trilho de montagem

Estado: 13/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4309.000 - Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX

Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.



Recursos

| | |
|----------------------------------|---|
| Cód. Ref. | TS 4309.000 |
| Descrição do produto | Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos. |
| Dados técnicos | Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm |
| Material | Chapa de aço |
| Superfície | Galvanizado |
| Escopo de fornecimento | Inclui material de fixação |
| Comprimento | 390 mm |
| Adequado para portas com largura | 500 mm |
| Opções de montagem do VX | In door width 500 mm |
| Opções de montagem do VX SE | In door width 500 mm In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility |
| Opções de montagem da AX | Em portas com 500 mm de largura com sistema de fecho de 3 pontos, na porta com fecho In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX |

Recursos

| | |
|---|--|
| Opções de montagem na AX em aço inoxidável | Em caixas com 400 mm de largura Em caixas com 500 mm de altura/largura |
| Opções de montagem da AX em plástico | In door width 500 mm |
| Opções de montagem na AX tripartida | Em caixas com 573 mm de profundidade |
| Opções de montagem do TS | In door width 500 mm In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level |
| Opções de montagem do TP | In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD |
| Opções de montagem na base soleira VX, aço inoxidável | Em bases soleiras com 500 mm de profundidade, em combinação com parafusos torx M6 e porcas M6 |
| Adequado para | Tipo de caixa: VX TS VX SE TP AX AX em plástico Caixa AX tripartida para fixação na parede Largura/profundidade: 400 mm |
| Adequado para | Sistema de base soleira VX, aço inoxidável |
| Emb. | 20 unid. |
| Peso líquido | 3,78 kg |
| Peso bruto | 4,1 kg |
| PCF/emb (cadle to gate) | 15,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

Recursos

| | |
|----------------------|--|
| Descrição do produto | TS Trilho de montagem, para TS, VX SE, TP, AX, para o nível de montagem interno: para L/P: 400 mm, para porta com largura: 500 mm, C: 390 mm |
|----------------------|--|

Aprovações

| | |
|-------------|-----------------|
| Explicações | PCF-declaration |
|-------------|-----------------|